

Mahr**Digitális univerzális tolómérő Multimar 25 EWR, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415546 300
GTIN	4059192003258
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető mérőkarok, tapintóbetétek és ütközők (opcionális tartozék). A számkijelző mindig a kezelő oldaláról olvasható le. A munkatartomány bővítése elforgatással lehetséges. Egyenletes súlyeloszlás kis méreteknél, mert mindkét mérőkar tartó mozgatható a sínen. A tolóka és a sín rozsdamentes és edzett.

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Opcionális tartozék:

428101 sz. mérőkar, 428111 sz. mélységütköző, 428141 sz. mérő befogó, 428120; 428130; 428160; 428170 sz. mérőbetétek.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,0005 coll
IP védettségi osztály	IP 65
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Méréstartomány	0 mm
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,03 mm
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány

Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásUniverzális tolómérő Max. méréstartomány 600 mm	021400 600
---	------------

Tartozék

Mérőkar pár Ø 3,5 mm-es furattal Kinyúlás 70 mm	428101 70
Külső mérőbetét, sík, Ø 7,5 mm, 1 darab	428130
Mérőbefogó pár, furattal Típus B	428141 B
Mérőkar pár Ø 3,5 mm-es furattal Kinyúlás 100 mm	428101 100
Vállas mérőbetét pár, sík, külső méréshez	428160
Mérőbefogó pár, furattal Típus A	428141 A
Belső mérőbetét, gömb alakú, Ø 7,5 mm, 1 darab	428120
Mérőkar pár Ø 3,5 mm-es furattal Kinyúlás 35 mm	428101 35
Vállas mérőbetét pár, félhengeres, belső méréshez	428170
Mélységütköző pár mérőkarokhoz	428111
Mérőkar pár Ø 3,5 mm-es furattal Kinyúlás 25 mm	428101 25