

Mahr**Digitális univerzális tolómérő Multimar i-wi, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415548 300
GTIN	4059192062019
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető mérőkarok, tapintóbetétek és ütközők (opcionális tartozék). A számkijelző mindig a kezelő oldaláról olvasható le. A munkatartomány bővítése elforgatással lehetséges. Egyenletes súlyeloszlás kis méreteknél, mert mindkét mérőkar tartó mozgatható a sínen. A tolóka és a sín rozsdamentes és edzett.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Opcionális tartozék:

428101 sz. mérőkar, 428111 sz. mélységütköző, 428141 sz. mérő befogó, 428120; 428130; 428160; 428170 sz. mérőbetétek.
i-wi vevőegység 498912 sz.

Műszaki leírás

Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Méréstartomány	0 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Leolvasás	0,0005 coll
Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,03 mm
Energiaellátás	Elemes

Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásUniverzális tolómérő Max. méréstartomány 600 mm	021400 600
---	------------

Tartozék

Mérőkar pár Ø 3,5 mm-es furattal Kinyúlás 70 mm	428101 70
Vállas mérőbetét pár, sík, külső méréshez	428160
Mérőbefogó pár, furattal Típus A	428141 A
Belső mérőbetét, gömb alakú, Ø 7,5 mm, 1 darab	428120
Mérőkar pár Ø 3,5 mm-es furattal Kinyúlás 25 mm	428101 25
Mérőbefogó pár, furattal Típus B	428141 B
Külső mérőbetét, sík, Ø 7,5 mm, 1 darab	428130
Vállas mérőbetét pár, félhengeres, belső méréshez	428170
Mérőkar pár Ø 3,5 mm-es furattal Kinyúlás 35 mm	428101 35
Mélységütköző pár mérőkarokhoz	428111
Mérőkar pár Ø 3,5 mm-es furattal Kinyúlás 100 mm	428101 100