

Mahr**Digitális univerzális tolómérő Multimar i-wi, Méréstartomány: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	415548 1000
GTIN	4059192062033
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető mérőkarok, tapintóbetétek és ütközők (opcionális tartozék). A számkijelző mindig a kezelő oldaláról olvasható le. A munkatartomány bővítése elforgatással lehetséges. Egyenletes súlyeloszlás kis méreteknél, mert mindkét mérőkar tartó mozgatható a sínen. A tolóka és a sín rozsdamentes és edzett.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Opcionális tartozék:

428101 sz. mérőkar, 428111 sz. mélységütköző, 428141 sz. mérő befogó, 428120; 428130; 428160; 428170 sz. mérőbetétek.
i-wi vevőegység 498912 sz.

Műszaki leírás

Méréstartomány	0 mm
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Hibahatár	0,04 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Leolvasás	0,01 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes

Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Tartozék

Mérőkar pár Ø 3,5 mm-es furattal Kinyúlás 100 mm	428101 100
Vállas mérőbetét pár, félhengeres, belső méréshez	428170
Külső mérőbetét, sík, Ø 7,5 mm, 1 darab	428130
Mérőbefogó pár, furattal Típus B	428141 B
Mérőkar pár Ø 3,5 mm-es furattal Kinyúlás 70 mm	428101 70
Vállas mérőbetét pár, sík, külső méréshez	428160
Mérőkar pár Ø 3,5 mm-es furattal Kinyúlás 35 mm	428101 35
Mérőbefogó pár, furattal Típus A	428141 A
Belső mérőbetét, gömb alakú, Ø 7,5 mm, 1 darab	428120
Mélységütköző pár mérőkarokhoz	428111
Mérőkar pár Ø 3,5 mm-es furattal Kinyúlás 25 mm	428101 25