



Tolókegyeles kocsi, Típus: 1200



Rendelési adatok

Rendelés száma	919811 1200
GTIN	4017976012001
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső és acélszelvény, falemez plató bükkfa mintás felülettel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), és TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Kerék Ø	125 mm
Súly	14 kg
Rakodófelület magassága	206 mm
Kerék anyaga	TPE

Teherbírás	250 kg
Típus	1200
Magasság	910 mm
Szélesség	1100 mm
Rakodófelület mélysége	450 mm
Rakodófelület szélessége	850 mm
Mélység	450 mm
Termék fajtája	Tolókengyeles kocsi