



Tolókegyeles kocsi, Típus: 1202



Rendelési adatok

Rendelés száma	919811 1202
GTIN	4017976012025
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső és acélszelvény, falemez plató bükkfa mintás felülettel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), és TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Súly	19 kg
Típus	1202
Mélység	600 mm
Teherbírás	250 kg

Kerék anyaga	TPE
Rakodófelület magassága	206 mm
Magasság	910 mm
Szélesség	1250 mm
Rakodófelület szélessége	1000 mm
Kerék Ø	125 mm
Rakodófelület mélysége	600 mm
Termék fajtája	Tolókengyeles kocsi