



Kefekorong X-LOCK, acélhuzal 0,50 mm, Kefe Ø D1×furat Ø d1 / menet M: 125X-LOCKmm



Rendelési adatok

Rendelés száma	571201 125X-LOCK
GTIN	4007220118764
Árucikk kategória	55V

Leírás

Kivitel:

Egyenes kefekorong 0,50 mm sima acélhuzallal, **sodrott** és fixen az acél testbe sajtolt. **Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.**

Felhasználás:

Balsodratú, a korai kitekeredés megbízhatóan elkerülhető.

Nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revétlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is.

X-LOCK gyorsbefogó rendszerrel a kefe gyors szerszám nélküli cseréje érdekében.

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	12500 min ⁻¹
Sodratok száma	24
Keferész szélessége L ₁	12 mm
Kefe Ø D ₁	125 mm
Sörte vastagsága	0,5 mm

Keferész hossza H ₁	28 mm
Sorozat	X-LOCK
Bevonat anyaga	Acélhuzal
Sodrat	Balsodratú
Termék fajtája	Kefekorong