


Garant**Lamellás csiszolóhenger, szövet (CER), Ø 100×100 mm, Szemcsézet: 60****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 568463 60 |
| GTIN | 4062406287078 |
| Árucikk kategória | 51M |

Leírás**Kivitel:**

Csiszolóvaszon legyező alakú lamella-elrendezésben a csiszolóhenger tengelye körül. Standard méretek Ø 100×100 mm ill. karcsú kivitel Ø 100×50 mm kisméretű felületek megmunkálásához. Felfogó furat Ø 19 mm, többszörös ékhoronnyal.

Felhasználás:

A **kerámia szemcse CER** ideális rozsdamentes acélok és nikkelt ötvözetek megmunkálásához. Nagy leválasztási teljesítmény és hűvös csiszolás.

Figyelem:

100×50 mm-es keskeny henger Ø esetén a szélesség kiegyenlítéséhez az 568439 sz. távtartó gyűrűt alkalmazza.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Csiszolóeszköz alapja | Szövet |
| Szemcsézet | 60 |
| Ajánlott fordulatszám | 3700 min ⁻¹ |
| Csiszolóanyag | Kerámia szemcse (CER) |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia |

| | |
|----------------------------|---|
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Henger Ø | 100 mm |
| Henger szélessége | 100 mm |
| Terméknév attribútum | Ø 100×100 mm |
| Furat Ø | 19 mm |
| Termék fajtája | Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | | |
| CuZn | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |