

**Raktári kocsi 2 rakodófelülettel max. 1200 kg, Típus: 12497****Rendelési adatok**

Rendelés száma	919865 12497
GTIN	4017976112497
Árucikk kategória	96F

Leírás**Kivitel:**

Hegesztett acélcső és acélszelvény, vízálló rétegelt fából készült csúszásmentes szitanyomott platók. 2 fix és 2 kormányozható keréssel (rögzítőfékkel), kiváló minőségű kékeszürke, rugalmas tömörgumi abroncsokkal (200×50 mm), melyek nem hagynak nyomot, és görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Maximális teherbírás	1200 kg
Szélesség	910 mm
Súly	54 kg

Rakodófelület magassága alul	283 mm
Rakodófelület magassága felül	925 mm
Rakodófelület mélysége	700 mm
Mélység	700 mm
Felső rakodófelület teherbírása	500 kg
Magasság	925 mm
Kerék Ø	200 mm
Rakodófelület szélessége	700 mm
Típus	12497
Termék fajtája	Raktári kocsik