


**Garant****Lamellás csiszolóhenger, szövet (CER), Ø 100×100 mm, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	568463 80
GTIN	4062406287085
Árucikk kategória	51M

**Leírás****Kivitel:**

**Csiszolóvaszon legyező alakú lamella-elrendezésben** a csiszolóhenger tengelye körül. Standard méretek Ø 100×100 mm ill. karcsú kivitel Ø 100×50 mm kisméretű felületek megmunkálásához. Felfogó furat Ø 19 mm, többszörös ékhoronnyal.

**Felhasználás:**

A **kerámia szemcse CER** ideális rozsdamentes acélok és nikkelt ötvözetek megmunkálásához. Nagy leválasztási teljesítmény és hűvös csiszolás.

**Figyelem:**

100×50 mm-es keskeny henger Ø esetén a szélesség kiegyenlítéséhez az 568439 sz. távtartó gyűrűt alkalmazza.

**Műszaki leírás**

Csiszolóeszköz alapja	Szövet
Ajánlott fordulatszám	3700 min <sup>-1</sup>
Szemcsézet	80
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Henger Ø	100 mm
Henger szélessége	100 mm
Terméknév attribútum	Ø 100×100 mm
Furat Ø	19 mm
Termék fajtája	Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		