

**Garant****Lamellás csiszolóhenger vlies (ZA), Ø 100×100 mm, Szemcseméret: 280****Rendelési adatok**

Rendelés száma	568477 280
GTIN	4062406288310
Árucikk kategória	51M

**Leírás****Kivitel:**

Standard méretek Ø 100×100 mm, ill. karcsú kivitel Ø 100×50 mm kisméretű felületek megmunkálásához. Felfogó furat Ø 19 mm, többszörös ékhoronnyal.

Különösen ellenállóképes és finom szerkezetű vlies cirkon korunddal (ZA). Ideális nemesacél megmunkálásához.

**Felhasználás:**

Finom vlies **könnyű tisztítási munkákhoz** és **egyenletes felületi finishez**.

**Figyelem:**

100×50 mm-es keskeny henger Ø esetén a szélesség kiegyenlítéséhez az 568439 sz. távtartó gyűrűt alkalmazza.

**Műszaki leírás**

Csiszolóeszköz alapja	Tisztító vlies
Szemcseméret	280
Ajánlott fordulatszám	2800 min <sup>-1</sup>
Csiszolóanyag	Cirkon korund (ZA)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Henger Ø	100 mm
Henger szélessége	100 mm
Terméknév attribútum	Ø 100×100 mm
Furat Ø	19 mm
Termék fajtája	Vlies lamellás csiszolóhenger

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		