




Emeletes kocsi 3 oldalon merevítő csövekkel és 4 rakodófelülettel, Típus: 8312-1



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 919881 8312-1 |
| GTIN | 4017976831213 |
| Árucikk kategória | 96F |

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső és acélszelvény, homlokfalak vertikális csőmerevítésekkel 130 mm távolságban. Egy hosszanti fal beakasztható merevítő csövekkel. Rétegelt falemezből készült polcok bükkfa mintás felülettel. Behelyezhető polcok 100 mm-es osztásban állíthatóak. A legalsó behelyezhető polc nem állítható. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Magasságállítás osztása: 100 mm

Magasság: 1800 mm

Szélesség: 1169 mm

Mélység: 730 mm

Rakodófelület szélessége: 1000 mm

Rakodófelület mélysége: 700 mm

Rakodófelület magassága 1: 269 mm

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|----------------|
| Kerék Ø | 200 mm |
| Mélység | 730 mm |
| Teherbírás polconként | 90 kg |
| Rakodófelület magassága 1 | 269 mm |
| Rakodófelület szélessége | 1000 mm |
| Szélesség | 1169 mm |
| Rakodófelület magassága 2 | 669 mm |
| Rakodófelület magassága 3 | 1069 mm |
| Teljes teherbírás | 600 kg |
| Rakodófelület magassága 4 | 1469 mm |
| Magasság | 1800 mm |
| Rakodófelület mélysége | 700 mm |
| Súly | 95 kg |
| Magasságállítás osztása | 100 mm |
| Termék fajtája | Emeletes kocsi |