



Dobozos kocsi acéllemez falakkal, 5 rakodófelülettel, Típus: 5493



Rendelési adatok

Rendelés száma	919883 5493
GTIN	4017976019192
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Szögacél szerkezet cső tolókegyellel. Homlokfal, hosszanti fal, szárnyas ajtó és tető 1 mm vastag horganyzott acéllemezzel burkolva. Dupla szárnyas ajtó szögacélból billenőkaros reteszszárral és hengerzárral. 1 fix és 4 kivehető lap bükkfa mintás felületű rétegelt falemezből. Behelyezhető polcok 100 mm-es osztásban állíthatók. A legalsó behelyezhető polc nem állítható. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal. TOTALSTOP központi fékrendszer a kormányzott kerekeknél.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Rakodófelület mélysége	780 mm
Rakodófelület magassága 1	292 mm
Rakodófelület magassága 2	582 mm

Mélység	845 mm
Kerék Ø	200 mm
Rakodófelület magassága 4	1182 mm
Teljes teherbírás	750 kg
Szélesség	1370 mm
Rakodófelület magassága 3	882 mm
Rakodófelület magassága 5	1482 mm
Súly	199 kg
Teherbírás polconként	90 kg
Rakodófelület szélessége	1200 mm
Kerék anyaga	TPE
Magasság	1792 mm
Magasságállítás osztása	100
Termék fajtája	Dobozos kocsi