



Dobozos kocsi acéllemez falakkal, 5 rakodófelülettel, Típus: 5492



Rendelési adatok

Rendelés száma	919883 5492
GTIN	4017976019185
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Szögacél szerkezet cső tolókegyellel. Homlokfal, hosszanti fal, szárnyas ajtó és tető 1 mm vastag horganyzott acéllemezzel burkolva. Dupla szárnyas ajtó szögacélból billenőkaros reteszszárral és hengerzárral. 1 fix és 4 kivehető lap bükkfa mintás felületű rétegelt falemezből. Behelyezhető polcok 100 mm-es osztásban állíthatók. A legalsó behelyezhető polc nem állítható. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal. TOTALSTOP központi fékrendszer a kormányzott kerekeknél.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Rakodófelület magassága 3	882 mm
Teljes teherbírás	750 kg
Rakodófelület magassága 5	1482 mm

Rakodófelület magassága 2	582 mm
Rakodófelület magassága 4	1182 mm
Súly	162 kg
Rakodófelület magassága 1	292 mm
Rakodófelület mélysége	680 mm
Teherbírás polconként	90 kg
Mélység	745 mm
Rakodófelület szélessége	1000 mm
Szélesség	1170 mm
Magasság	1792 mm
Kerék anyaga	TPE
Kerék Ø	200 mm
Magasságállítás osztása	100
Termék fajtája	Dobozos kocsi