

**Digitális tolómérő TESA-CAL IP67, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412760 300
GTIN	7630041148664
Árucikk kategória	45A

Leírás**Kivitel:**

Nagyméretű, kontrasztos kijelző 11mm méretű számokkal. Több mint 12000 óra üzemidő, 10 perc után készenléti állapot és 2 óra után automatikusan kikapcsol. ABS mérőóra. Teljes körű folyadékok elleni védelem. Mozgató görgővel.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Külső-, belső-, lépcső- és mélységmérésekhez.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Műszaki leírás

Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Hajtógörgő	igen
Üzemidő	12000 óra
Leolvasás	0,0005 coll
LCD kijelző számmagassága	11 mm
Méréstartomány	0 - 300 mm
Leolvasás	0,01 mm
Automatikus kikapcsolás	igen

Kalibrálás	A1
Mélységmérő van	igen
Mért értéket és nullapontot a készenlét elhagyása után megőrzi	igen
Készenléti üzemmód kapcsolás	igen
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Csőrhossz	64 mm
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Szabvány	ISO 13385
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300
KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--------------------------------------------------	---------------