



Digitális tolómérő TESA-CAL IP67, Méréstartomány: 150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	412760 150
GTIN	7630041148633
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Nagyméretű, kontrasztos kijelző 11mm méretű számokkal. Több mint 12000 óra üzemidő, 10 perc után készenléti állapot és 2 óra után automatikusan kikapcsol. ABS mérőóra. Teljes körű folyadékok elleni védelem.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Külső-, belső-, lépcső- és mélységmérésekhez.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,01 mm
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
LCD kijelző számmagassága	11 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Méréstartomány	0 - 150 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Üzemidő	12000 óra
Szabvány	ISO 13385

Automatikus kikapcsolás	igen
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
A tartalmazott elemek száma	1
Kalibrálás	A1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Mért értéket és nullapontot a készenlét elhagyása után megőrzi	igen
Csőrhossz	40 mm
Készenléti üzemmód kapcsolás	igen
Mélységmérő van	igen
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------