

**HOLEX****Kompakt sorjázó korong (SiC), Tárcsa Ø×szélesség×Furat Ø: 203X25X51mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	568733 203X25X51
GTIN	4062406288624
Árucikk kategória	52M

**Leírás****Kivitel:**

A kompakt vlies tárcsák **ismételhető finist** eredményeznek, mivel mindig új csiszolószemcse kerül a szerszámfelületre. **Nem változtat a munkadarab-geometrián, nem képződik csiszolási barázda, hosszú élettartamú.**

**Felhasználás:**

**Köszörűgépeken** vagy kézi csiszológépeken az 556380 sz. 1–2 méretű felfogó tuskéval és az 568782 sz. szűkítő karimával. Hozzávaló köszörűkorong-lehúzó 568785 sz.

Tekercselt rostvlies sorjázó tárcsa, **nagyobb sorják eltávolításához** sajtolt elemeken, munkadarabok hajlatainak és peremeinek **lekerekítéséhez** szekunder sorja képződése nélkül.

**Műszaki leírás**

Kivitel	9S fine
Szélesség	25 mm
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid (SiC)
Finomsági fok	finom

Furat Ø	51 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Tárcsa Ø	203 mm
Keménységi fok	extra kemény
Termék fajtája	Kompakt tárcsa

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		