



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Gépdobogó, állítható magasságú, gurítható, Fokok száma a platformmal együtt: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	966205 1
GTIN	4031405304147
Árucikk kategória	98G

Leírás

Kivitel:

Stabil alumínium konstrukció 2-szer behajtható lábakkal három különböző munkavégzési magassághoz (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Lépésálló felület szitanyomott lapokkal, elegendő felület két személynek és munkaeszközöknek, állófelület 1,7 × 0,6 m. 65 mm mély, recézett fokok a biztonságos fel- és lelépéshez. Kerekekkel a könnyű mozgatáshoz. Csúszásmentes műanyag papucskok. Maximális teherbírás 300 kg. Könnyű szállítás, szállítási méretek (Sz×Mé×Ma m-ben): 1,71 × 0,74 × 0,25.

Műszaki leírás

Lépcső kivitele	Lépcső
Súly	24,5 kg
Létrafok-/lépcsőfok mélység	65 mm
Alapterület mélység	0,73 m
Platformmagasság korlát nélkül	0,25 m
Platformmagasság korlát nélkül	0,48 m
Platformmagasság korlát nélkül	0,73 m
Alapterület szélesség	1,71 m

Alapterület szélesség	2 m
Alapterület szélesség	2,2 m
Munkamagasság kb.	2,25 m
Munkamagasság kb.	2,5 m
Munkamagasság kb.	2,75 m
Kerekek	igen
Állítható magasságú	igen
Létratechnika teherbírása	300 kg
Termék fajtája	Munkadobogó