



Összecsukható állvány, normál kivitel, Platformmagasság: 2550mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	966311 2550
GTIN	4003866535132
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Összecsukható állvány a keret egyszerű egykezes használatával, robusztus reteszelő gombbal: Reteszelés és kioldás egyetlen kattintással. Szabadalmaztatott padlólap egység. Könnyen járó feltűzhető megvezető kemény műanyagból: Nem akad el a rátűzhető keret összeillesztésekor. Állvány szélessége: 0,72 m; állvány hossza: 1,8 m. Rögzítőfékes kormányozható kerekekkel, Ø 125 mm. Bővíthető max. 7,65 m munkavégzési magasságig.

Szabvány:

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m²).

Műszaki leírás

Munkamagasság kb.	4,55 m
Korlát magasság	3,65 m
Súly	78 kg
Létratechnika teherbírása	200 kg
Termék fajtája	Állvány

