



## Összecsukható állvány, normál kivitel, Platformmagasság: 1550mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	966311 1550
GTIN	4003866535125
Árucikk kategória	96Z

### Leírás

#### Kivitel:

Összecsukható állvány a keret egyszerű egykezes használatával, robusztus reteszelő gombbal: Reteszelés és kioldás egyetlen kattintással. Szabadalmaztatott padlólap egység. Könnyen járó feltűzhető megvezető kemény műanyagból: Nem akad el a rátűzhető keret összeillesztésekor. Állvány szélessége: 0,72 m; állvány hossza: 1,8 m. Rögzítőfékes kormányozható kerekkel, Ø 125 mm. Bővíthető max. 7,65 m munkavégzési magasságig.

#### Szabvány:

EN 1004 (Gerüstklasse 3, belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>).

### Műszaki leírás

Korlát magasság	2,65 m
Munkamagasság kb.	3,55 m
Súly	68 kg
Létratechnika teherbírása	200 kg
Termék fajtája	Állvány

