

HEDI

Mobil LED-es reflektor, 230 V, Teljesítményfelvétel: 150W



Rendelési adatok

Rendelés száma	081211 150
GTIN	4003644022489
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

Alumínium présöntött ház alumínium reflektorokkal és égőkkel. Be-/ kikapcsoló a házon. SMD-LED-es reflektor mobil használatra, robusztus állvánnyal (körkörös védelem).

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

Névleges feszültség	230 V
Fényáram	16500 lm
Energiaellátás	Vezetékes
IP védettségi osztály	IP 54
Súly	8300 g
Csatlakozó kábel hossza	5 m
Égő	LED modul
ATEX zóna	Nincs

Teljes hossz	430 mm
Teljes szélesség	310 mm
Teljes magasság	430 mm
Terméknév attribútum	230 V
Termék fajtája	Sugárzó