

**Cleaning-Stick, Hossz L: 140mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	358966 140
GTIN	
Árucikk kategória	38L

**Leírás****Előny:**

- **A gép belterének alapos tisztítása.**
- **Tökéletes megoldás az automatizált munkafolyamathoz.**
- **Hűtő-kenőanyagokhoz (5 – 120 bar) és sűrített levegőhöz (5 – 10 bar) alkalmas.**

**Felhasználás:**

- **Különösen alkalmas furatok, mélyedések és alámetszések tisztításához.**
- **Célirányosan rááll a tisztítandó pozícióra.**
- **Tetszőleges belső hűtéses szerszámtartó rendszerekbe való befogáshoz.**

**Különleges tartozék:**

Univerzális fúvókák 358967 sz.

**Műszaki leírás**

Szár Ø	16 mm
Közeg	Hűtő-kenőanyag
Közeg	Sűrített levegő
Fordulatszám-tartomány	30 - 400 min <sup>-1</sup>
Termék fajtája	Fúvóka

---

**Tartozék**

Univerzális fúvóka Cleaning Stick-hez Típus 50	358967 50
Univerzális fúvóka Cleaning Stick-hez Típus 45	358967 45