

Garant GRIDLINE

**Műhelykocsi XL ToolCar, 20×20G, Fiókok száma: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	914590 7
GTIN	4062406294854
Árucikk kategória	9GT

**Leírás****Kivitel:**

A 600 mm mélységű XL ToolCar műhelykocsi karcálló, csúszásgátló és a felületet különösen kímélő **GARANT GridLine betéttel** rendelkezik. A rakodópólcs egyszerűen kicserélhető más munkalapra (pl. bambusz). Az értékmegőrző rekesz / oldalsó rekesz központilag zárható a fiókokkal együtt.

A kocsioszlopok LDPE ütközésvédő borítással rendelkeznek. Ütközésnél megakadályozzák az érzékeny felületek és munkadarabok sérülését. 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékekkel, Ø 200 mm, nyom nélküli TPU futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony menetzajjal és szálfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal.

**Elhelyezés:**

Fiókelőlap-magasság mm: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200

**Tartalom:**

Fiókrendezőkkel:

75 mm fiókonként 1 elválasztó lap, 951520 sz. 75 méret,  
125 mm fiókonként 1 elválasztó lap 951520 sz. 125 méret.

**Szín:**

Kétszínű **porszórt bevonattal**; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

**Figyelem:**

A 200 mm magasságú fiókokhoz már a 951520 sz. 200 méretű elválasztó lapok éppúgy illenek, mint a 951570 sz. 200 méretű hasított szegélylemezek és a 951741 – 951821 sz. 200 méretű beilleszthető válaszfalak.

További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoportban talál. Hozzávaló fiókrendezők:

Hasított szegélylemezek 951570 sz. 75 méret; 125 méret és 200 méret;

Elválasztó lapok 951520 méret 75 méret; 125 méret és 200 méret;

Beilleszthető válaszfalak 951721 – 951821 sz. 75 méret; 951731 – 951821 sz. 125 méret és 951741 – 951821 sz. 200 méret.

## Műszaki leírás

Mélység	630 mm
Súly	118 kg
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Maximális teherbírás összesen	600 kg
Fiókok száma	7
Magasság	1080 mm
Sorozat	ToolCar
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Szélesség	820 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók / kihúzható polc teherbírása	50 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	20×20G
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Termék fajtája	Műhelykocsi

---

**Tartozék**

Elválasztó lapok Mélység 20G Fiók előlap magassághoz 75 mm

951520 75

Elválasztó lapok Mélység 20G Fiók előlap magassághoz 125 mm

951520 125