

Garant GRIDLINE

Műhelykocsi XL ToolCar, 20×20G, Fiókok száma: 8**Rendelési adatok**

Rendelés száma	914590 8
GTIN	4062406294861
Árucikk kategória	9GT

Leírás**Kivitel:**

A 600 mm mélységű XL ToolCar műhelykocsi karcálló, csúszásgátló és a felületet különösen kímélő **GARANT GridLine betéttel** rendelkezik. A rakodópólcs egyszerűen kicserélhető más munkalapra (pl. bambusz). Az értékmegőrző rekesz / oldalsó rekesz központilag zárható a fiókokkal együtt.

A kocsioszlopok LDPE ütközésvédő borítással rendelkeznek. Ütközésnél megakadályozzák az érzékeny felületek és munkadarabok sérülését. 2-2 golyóscsapágyazott fix- és kormányozható kerékekkel, Ø 200 mm, nyom nélküli TPU futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony menetzajjal és szálfeltekeredés védelemmel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125

Tartalom:

Fiókrendezőkkel:

75 mm fiókonként 1 elválasztó lap, 951520 sz. 75 méret,
125 mm fiókonként 1 elválasztó lap 951520 sz. 125 méret.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

Figyelem:

A 200 mm magasságú fiókokhoz már a 951520 sz. 200 méretű elválasztó lapok éppúgy illenek, mint a 951570 sz. 200 méretű hasított szegélylemezek és a 951741 – 951821 sz. 200 méretű beilleszthető válaszfalak.

További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoportban talál. Hozzávaló fiókrendezők:

Hasított szegélylemezek 951570 sz. 75 méret és 125 méret;

Elválasztó lapok 951520 sz. 75 méret és 125 méret;

Beilleszthető válaszfalak 951721 – 951821 sz. 75 méret és 951731 – 951821 sz. 125 méret.

Műszaki leírás

Sorozat	ToolCar
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Súly	125,5 kg
Maximális teherbírás összesen	600 kg
Szélesség	820 mm
Mélység	630 mm
Fiókok száma	8
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Magasság	1080 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Fiók / kihúzható polc teherbírása	50 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	20×20G
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Termék fajtája	Műhelykocsi

Tartozék

Elválasztó lapok Mélység 20G Fiók előlap magassághoz 125 mm

951520 125

Elválasztó lapok Mélység 20G Fiók előlap magassághoz 75 mm

951520 75