

Mitutoyo

U-WAVE-TMB jeladó Bluetooth-szal kengyeles mikrométerekhez, Típus: IP67



Rendelési adatok

Rendelés száma	498894 IP67
GTIN	4946368796826
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

U-WAVE fit vezeték nélküli adatátviteli rendszer.

- **A jeladó közvetlenül kapcsolódik a mérőkészülék hátoldalához - nincs zavaró kábel.**
- **Biztonságos adatátvitel visszaigazolás hangjelzéssel vagy piros/narancssárga/zöld LED jelzéssel.**
- **Hatótávolság kb. 20 méter (a látható tartományban)**
- **Kitűnő elem élettartam: 400.000 adatátvitel csupán egy elemmel.**

Kompatibilis a **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez.

Alkalmazható:

Coolant-Proof IP65 kengyeles mikrométer / mérőóra 434065, 434461, 434622 sz.

Figyelem:

Kérjük, rendelje meg a csatlakozó modult és jeladót.

Műszaki leírás

Visszajelzés	LED
Sorozat	HCT
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver

Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Termék fajtája	Adó