

Garant**Kesztyű pár MASTER FIT, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094303 9
GTIN	4062406295448
Árucikk kategória	01H

Leírás**Kivitel:**

MASTER FIT szerelőkesztyű. Innovatív, vizes bázisú PU nitril bevonattal a pontossággal, rugalmassággal és tapintási érzettel szembeni legmagasabb követelményekhez. Finom szerkezetű felület a tenyéren a magas színvonalú nemesítésnek köszönhetően. Érintőképernyőhöz használható, így a kesztyű levétele nélkül használhatóak az okostelefonok és más érintőképernyők. Hosszú élettartamú a nagyon nagy kopásállóságnak köszönhetően. DMF mentes és Öko-Tex által tanúsított.

MASTER FIT szerelőkesztyű a tenyérfelületen érdesítéssel.

Szabvány:

EN 388, EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Sorozat	MASTER FIT
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk

Kesztyűméret	9
Védelmi kategória	II. kategória
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
EN 388	4131X
Hordozóanyag	Lycra [®] / poliamid
Bevonat	vizes bázisú PU/nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Pontosság
Hossz	255 mm
Festék	kék / fekete
Kötéstechnológia	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás	többször használatos
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk