

**Garant****Szerelő kesztyű, Hybrid, Kesztyűméret: 9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094005 9
GTIN	4062406295509
Árucikk kategória	01H

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus, de nagyon rugalmas szerelőkesztyű nehéz tevékenységekhez és nehéz, nem kézre álló tárgyak mozgatásához. A tenyérfelület különösen kopásálló műbőrből áll. Ezen felül a párnázott rész elnyeli az ütések és lökések és ezáltal kíméli a kezét. A kézfej rugalmas és ezzel egyidejűleg szellőzik a lehető legnagyobb kényelem biztosítása érdekében. A kesztyűk mutatóujjai alkalmas érintőképernyő kezelésére. Így többek között okostelefon is használható a kesztyű levétele nélkül.

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk

Kesztyűméret	9
Tartalom	1
Szárítás	szárítás levegőn
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kesztyű tulajdonságai	tépőzár
EN 388	4111X
Hordozóanyag	Műbőr/Spandex
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Hossz	240 mm
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	D
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk