

Garant**Rendszerkoffer-fogantyús kocsi, Típus: TLBX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918559 TLBX
GTIN	4062406295622
Árucikk kategória	9GT

Leírás**Kivitel:**

Hegesztett acélszerkezet. Markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán futófelülettel, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Alkalmazható :

693330, 693335, 693337, 693345, 685520, 685500 sz. L-BOXX® rendszerkofferhez.

Szín:

Ezüst **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Magasság: 910 mm

Szélesség: 790 mm

Mélység: 400 mm

Felfekvő keret magassága: 180 mm

Kerék Ø: 125 mm

Maximális teherbírás: 250 kg

Műszaki leírás

Súly	9,6 kg
Felfekvő keret magassága	180 mm
Magasság	910 mm
Szélesség	790 mm
Mélység	400 mm
Kerék Ø	125 mm
Maximális teherbírás	250 kg
Termék fajtája	Fogantyús kocsi

Tartozék

Műanyag rendszerkoffer L-BOXX® üres Típus 102	693330 102
Univerzális szerszámkészlet L 22 darabos Tartalom (db) 22	685520 22
Univerzális szerszámkészlet XXL 70 darabos Alkotóelemek száma 70	685500 70
Műanyag rendszerkoffer L-BOXX® üres Típus 136	693330 136
Műanyag rendszerkoffer L-BOXX® 2 alkatrésztartó kofferrel és betétekkel. Típus 102	693337 102
Műanyag rendszerkoffer L-BOXX® üres Típus 238	693330 238
Műanyag szerszámos láda LT-BOXX® Típus 170	693345 170
Műanyag rendszerkoffer L-BOXX® betétekkel Típus 102	693335 102
Műanyag rendszerkoffer L-BOXX® betétekkel Típus 136	693335 136