

Garant**TG9 rácsos kocsi 5 rakodófelülettel, Típus: TG96****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918565 TG96
GTIN	4062406295639
Árucikk kategória	9GT

Leírás**Kivitel:**

Hegesztett acélszerkezet, **rétegelt falemez** polcok antracit színű, karcálló felülettel. 40 mm-es osztásban állítható. Az oldalt elhelyezett lehajtható markolat 2K-Haptoprene® felülettel nagyon nagy ajtó nyílásszöget tesz lehetővé. 2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékekkel (rögzítőfékkel) nyom nélküli poliuretán futófelülettel, Ø 200 mm. Központilag zárható hengerzárás 2K-Haptoprene® tolófogantyúval.

Szabvány:

EN 1757-3

Opcionális tartozék:

Plusz polclap 918578 sz.

Szín:

Ezüst **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Rakodófelület mélysége	700 mm
------------------------	--------

Teljes teherbírás	500 kg
Súly	136 kg
Rakodófelület szélessége	1000 mm
Teherbírás polconként	85 kg
Magasság	1835 mm
Szélesség	1200 mm
Kerék Ø	200 mm
Mélység	710 mm
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	40
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Termék fajtája	Dobozos kocsi

Tartozék

Középső polc TG9 rácsos kocsihoz, bekaasztható
Rakodófelület mélysége 700 mm

918578 700