

Garant**Biztonsági csatlakozó külső menettel, Külső menetes csatlakozó: 1/4coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080270 1/4
GTIN	4062406294946
Árucikk kategória	01A

Leírás**Kivitel:**

A GARANT biztonsági csatlakozó egy nagy teljesítményű csatlakozó különösen nagy átfolyási kapacitással, horganyzott acélból. Új, továbbfejlesztett egykezes használat.

Átfolyás: 2250 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Az ISO 4414 és EN 983 szabványnak felel meg.

Figyelem:

A hozzávaló közcsavarokat lásd a 080290 – 080293 sz. alatt.

A GARANT sorozat megfelel az Eurostandard 7.6-nak (névleges Ø 7,6 mm, Euro profil) és az összes gyakori rendszerrel kompatibilis.

Műszaki leírás

Átfolyási érték	2250 l/min
Külső menetes csatlakozó	1/4 coll
Maximális üzemi nyomás	16 bar
Termék fajtája	Csatlakozó

Tartozék

Közcsavar külső menettel 5 darabos készlet Külső menetes
csatlakozó 1/4 coll

080290 1/4