

Garant**Biztonsági csatlakozó tömlőcsatlakozóval, Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret): 13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080272 13
GTIN	4062406296971
Árucikk kategória	01A

Leírás**Kivitel:**

A GARANT biztonsági csatlakozó egy nagy teljesítményű csatlakozó különösen nagy átfolyási kapacitással, horganyzott acélból. Új, továbbfejlesztett egykezes használat.

Átfolyás: 2250 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Az ISO 4414 és EN 983 szabványnak felel meg.

Figyelem:

A hozzávaló közcsavarokat lásd a 080290 – 080293 sz. alatt.

A GARANT sorozat megfelel az Eurostandard 7.6-nak (névleges Ø 7,6 mm, Euro profil) és az összes gyakori rendszerrel kompatibilis.

Műszaki leírás

Átfolyási érték	2250 l/min
Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret)	13 mm
Maximális üzemi nyomás	16 bar
Termék fajtája	Csatlakozó

Tartozék

Közcsovar készlet tömlőcsatlakozóval 5 darabos készlet
Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret) 13 mm

080292 13