

**Garant****Biztonsági csatlakozó tömlőcsatlakozóval, Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret): 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080272 8
GTIN	4062406296957
Árucikk kategória	01A

**Leírás****Kivitel:**

A GARANT biztonsági csatlakozó egy nagy teljesítményű csatlakozó különösen nagy átfolyási kapacitással, horganyzott acélból. Új, továbbfejlesztett egykezes használat.

Átfolyás: 2250 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Az ISO 4414 és EN 983 szabványnak felel meg.

**Figyelem:**

A hozzávaló közcsavarokat lásd a 080290 – 080293 sz. alatt.

**A GARANT sorozat megfelel az Eurostandard 7.6-nak (névleges Ø 7,6 mm, Euro profil) és az összes gyakori rendszerrel kompatibilis.**

**Műszaki leírás**

Átfolyási érték	2250 l/min
Maximális üzemi nyomás	16 bar
Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret)	8 mm
Termék fajtája	Csatlakozó

---

**Tartozék**

Tömlőcsenk Stream-Line csatlakozással Belső  
tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret) 8 mm

080293 8

Közcsavar készlet tömlőcsatlakozóval 5 darabos készlet  
Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret) 8 mm

080292 8