

**Sűrített levegős csavarbehajtó, Típus: S2307CE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	079163 S2307CE
GTIN	7322590038373
Árucikk kategória	03R

Leírás**Kivitel:**

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik.

- **Megcsúszó tengelykapcsolóval.**
- **Beállítható nyomaték.**
- **Átváltható jobb/bal forgásirány.**

Különösen alkalmas sorozat-csavározásokhoz E 6,3 pengékhez való gyorsváltó bittartóval (lásd a 674205 cikkszámától). A nyomaték kívülről forgatóhüvellyel állítható be.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Nyomatéktartomány: 2,5 – 10 Nm

Max. csavar Ø (8.8–12.9): M6

Maximális fordulatszám: 900 min⁻¹

Szerszámbefogó mérete: 1/4 coll

Felépítés: Pisztoly

Maximum levegőigény: 504 l/min

Műszaki leírás

Felépítés	Pisztoly
Maximum levegőigény	504 l/min
Nyomatéktartomány	2,5 – 10 Nm
Súly	1,2 kg
Gyártó jelölése	S2307CE
Szerszámbefogó mérete	1/4 coll

Adatlap

Működési zajkibocsátás	82 dB(A)
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Maximális fordulatszám	900 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s ²
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M6
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP