

Garant**CaraFin gyémánt polírozó korong, Ø 150 mm, Szemcsézet: D10µm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	567899 D10
GTIN	4062406295684
Árucikk kategória	51G

Leírás**Kivitel:**

Tépzáras **CaraFin polírhab** rugalmas PU anyagból **gyémántszezcével** bevonva. A polírozási fokozatokhoz ideálisan illeszkedő habszivacs keménységi fok. A kötött gyémántszezcék **lényegesen magasabb hasznosítási fokkal** rendelkeznek a polírozó pasztákban lévő külön gyémántszezcékhöz képest.

Felhasználás:

Maximálisan rugalmas és illeszkedik a körvonalhoz. **Polírozó paszta nélkül.**

Alkalmazható:

567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150 sz. tartótányér; 567762 150 sz. polírozó tányér.

077771 PE14-118 és 077771 XCE10-8125.

Figyelem:

További CaraFin polírozó habokat a katalógus 55. termékcsoportjában talál.

Műszaki leírás

Polírozási fokozat	Végső polírozás
Tárcsa Ø	150 mm

Szín	narancssárga
Sorozat	CaraFin
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Terméknév attribútum	Ø 150 mm
Termék fajtája	Polírozó korong

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Szárász	alkalmas		