

Garant**Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa, Ø 115 mm, Szemcseméret: 280****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 566911 280 |
| GTIN | 4062406297763 |
| Árucikk kategória | 51M |

Leírás**Kivitel:**

Tépőzáras vlies csiszolótárcsák áttűzött szövetalátéttel a tépőzár biztos tapadásához. Kivehető központosító maggal a tárcsa pontosabb pozícionálásához és jobb tapadásához a tartótányéron **(az 566965 sz. tépőzáras csiszolótányérral kb. 50%-kal alacsonyabb a vibrációs szint.)**

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon az 566960 ill. 566965 sz. tépőzáras csiszolótárcsával.

Finisélshez, mattírozás, átmenetek készítéséhez az érdesség mélységének jelentős csökkenése mellett, valamint **könnyű tisztítási** (pl. futtatási színek eltávolításához) és **sorjázási munkákhoz.**

Figyelem:

Tépőzáras csiszolótárcsákat előcsiszoláshoz lásd a **567705** sz.-től.

Műszaki leírás

| | |
|--------------|-------------|
| Szemcseméret | 280 |
| Kivitel | A very fine |
| Festék | kék |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Finomsági fok | finom |
| Tárcsa Ø | 115 mm |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % |
| Terméknév attribútum | Ø 115 mm |
| Maximális kerületi sebesség | 40 m/s |
| Termék fajtája | Csiszoló vlies |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | | |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| INOX | alkalmas | | |
| Ti | alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | alkalmas | | |
| Fa | alkalmas | | |
| Lakk | alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Tépőzáras csiszolótárcsaMenet M 14 Külső Ø 115 mm | 566960 115 |
| Tépőzáras csiszolótárcsaKözpontosítással és M 14 menettel Külső Ø 115 mm | 566965 115 |