

**Garant****Tépőzárás csiszolóvlies tárcsa, Ø 125 mm, Szemcseméret: 100****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 566912 100    |
| GTIN              | 4062406297770 |
| Árucikk kategória | 51M           |

**Leírás****Kivitel:**

Tépőzárás vlies csiszolótárcsák áttűzött szövetalátéttel a tépőzár biztos tapadásához. Kivehető központosító maggal a tárcsa pontosabb pozicionálásához és jobb tapadásához a tartótányéron **(az 566965 sz. tépőzárás csiszolótányérral kb. 50%-kal alacsonyabb a vibrációs szint.)**

**Felhasználás:**

Sarokcsiszolókon az 566960 ill. 566965 sz. tépőzárás csiszolótárcsával.

**Finiseléshez, mattírozás, átmenetek készítéséhez** az érdesség mélységének jelentős csökkenése mellett, valamint **könnyű tisztítási** (pl. futtatási színek eltávolításához) és **sorjázási munkákhoz.**

**Figyelem:**

Tépőzárás csiszolótárcsákat előcsiszoláshoz lásd a **567705** sz.-től.

**Műszaki leírás**

|               |          |
|---------------|----------|
| Festék        | barna    |
| Finomsági fok | durva    |
| Kivitel       | A coarse |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tárcsa Ø                      | 125 mm         |
| Szemcseméret                  | 100            |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A              |
| Vas-, kén- és klórtartalom    | < 0,1 %        |
| Terméknév attribútum          | Ø 125 mm       |
| Maximális kerületi sebesség   | 40 m/s         |
| Termék fajtája                | Csiszoló vliés |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | alkalmas              |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 67 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| INOX                          | alkalmas              |                |         |
| Ti                            | alkalmas              |                |         |
| GG(G)                         | alkalmas              |                |         |
| CuZn                          | alkalmas              |                |         |
| Műanyag, GFK                  | alkalmas              |                |         |
| Fa                            | alkalmas              |                |         |
| Lakk                          | alkalmas              |                |         |
| Uni                           | alkalmas              |                |         |
| Nedvesen maximum              | feltételesen alkalmas |                |         |
| Száraz                        | alkalmas              |                |         |

## Tartozék

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Tépőzáras csiszolótárcsaKözpontosítással és M 14 menettel<br>Külső Ø 125 mm | 566965 125 |
| Tépőzáras csiszolótárcsaMenet M 14 Külső Ø 125 mm                           | 566960 125 |