



Szerelőfogó nyitórugóval VDE szerint szigetelt, rögzítő szemmel, Teljes hossz: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	706070 200
GTIN	4003773081425
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Fogó rögzítőszemmel zuhanásgátlón való elhelyezéshez. A rögzítőszem fixen össze van hegesztve markolattal, dinamikus terhelhetőség 3 m ejtési magasságig.

DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Felhasználás:

A mélyépítéset, magasépítéset, épület karbantartás területén, ipari alpinisták, tetőfedők által és a kiállítás építés stb. területén.

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

Figyelem:

További kivitelek és méretek külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Műszaki leírás

Max. vágásteljesítmény Ø	15 mm
Vágási teljesítmény	5×2,5 mm ²
Teljes hossz	200 mm
Termék fajtája	Multifunkciós fogó

