

3M**Mini csiszolószalag Ø 100×100 mm, 947A, Szemcsézet: 60**

Rendelési adatok

Rendelés száma	568532 60
GTIN	8718734418542
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

Mini csiszolószalagok Ø **100×100 mm** (314×100 mm).

Prémium csiszolószalag precíziós kialakítású **Cubitron™ II** kerámia szemcsével (önélező). Még hűvösebb csiszolásra szolgáló csiszolóanyaggal.

Felhasználás:

Felületcsiszoló és szatináló gépeken az 568570 – 568577 sz. tartóhengerrel (furat Ø 19 mm).

Maximális fordulatszám 5000 min⁻¹.

Lényegesen nagyobb teljesítmény olyan **nehezen megmunkálható anyagokon**, mint a nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, alumínium.

Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1 %

Műszaki leírás

Szemcsézet	60
Csiszolószalag szélessége	100 mm
Csiszolószalag Ø	100 mm
Csiszolószalag hossza	320 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Gyártó jelölése	947A
Termék fajtája	Csiszolószalag

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		