

**3M****Mini csiszolószalag Ø 100×100 mm, 337DC, Szemcsézet: 80**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	568535 80
GTIN	8718734418603
Árucikk kategória	53M

## Leírás

### Kivitel:

Mini csiszolószalagok Ø **100×100 mm** (314×100 mm).

A csiszolószemcse meghatározott négyszög alakúra van formázva. Nagy szemcsesűrűségű a nagyon hosszú élettartam érdekében. **Nem tömődik el** a meghatározott csatornáknak köszönhetően. **Állandó felületei eredmény** a teljes csiszolási folyamat során, vékony lemezeken is.

### Felhasználás:

Felületcsiszoló és szatináló gépeken az 568570 – 568577 sz. tartóhengerrel (furat Ø 19 mm). Maximális fordulatszám 5000 min<sup>-1</sup>.

## Műszaki leírás

Csiszolószalag szélessége	100 mm
Csiszolószalag Ø	100 mm
Csiszolószalag hossza	320 mm
3M szemcsézet megnevezés	A300
Szemcsézet	80
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Gyártó jelölése	337DC
Termék fajtája	Csiszolószalag

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		