

3M**Miniszalag Ø 90×100 mm, 237AA, Szemcsézet: 600**

Rendelési adatok

Rendelés száma	568537 600
GTIN	8718734418672
Árucikk kategória	53M

Leírás

Kivitel:

Mini csiszolászalagok Ø 90×100 mm (289×100 mm).

A finoman strukturált piramis felület **kitűnő finist biztosít maximális élettartam mellett.** Különösen alkalmas nemesacél lemezek közbenső csiszolásához.

Felhasználás:

Felületcsiszoló és szatináló gépeken az 568570 – 568577 sz. tartóhengerrel (furat Ø 19 mm). Maximális fordulatszám 5000 min⁻¹.

Műszaki leírás

Csiszolászalag Ø	90 mm
3M szemcsézet megnevezés	A030
Szemcsézet	600
Csiszolászalag hossza	289 mm
Csiszolászalag szélessége	100 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Gyártó jelölése	237AA
Termék fajtája	Csiszolószalag

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Szárász	alkalmas		