

**3M****Mini csiszolószalag Ø 100×100 mm, 237AA, Szemcsézet: 280**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	568538 280
GTIN	8718734418719
Árucikk kategória	53M

## Leírás

### Kivitel:

Mini csiszolószalagok Ø **100×100 mm** (314×100 mm).

A finoman strukturált piramis felület **kitűnő finist biztosít maximális élettartam mellett.** Különösen alkalmas nemesacél lemezek közbenső csiszolásához.

### Felhasználás:

Felületcsiszoló és szatináló gépeken az 568570 – 568577 sz. tartóhengerrel (furat Ø 19 mm). Maximális fordulatszám 5000 min<sup>-1</sup>.

## Műszaki leírás

Szemcsézet	280
Csiszolászalag Ø	100 mm
Csiszolászalag szélessége	100 mm
Csiszolászalag hossza	320 mm
3M szemcsézet megnevezés	A065
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Gyártó jelölése	237AA
Termék fajtája	Csiszolószalag

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Száraz	alkalmas		