

Garant**Mini csiszolószalag Ø 100×100 mm, Szemcseméret: 180****Rendelési adatok**

Rendelés száma	568558 180
GTIN	4062406297947
Árucikk kategória	51M

Leírás**Kivitel:**

Mini csiszolószalagok Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Vlies mini csiszolószalagok átmenetek készítéséhez, szatináláshoz és finiseléshez.

Alátétfilmmel rendelkezik valamennyi hengerre történő felhelyezés érdekében.

Felhasználás:

Felületcsiszoló és szatináló gépeken az 568570 – 568577 sz. tartóhengerrel (furat Ø 19 mm).

Maximális fordulatszám 5000 min⁻¹.

Műszaki leírás

Szemcseméret	180
Festék	piros
Csiszolószalag szélessége	100 mm
Csiszolószalag Ø	100 mm
Kivitel	A medium
Csiszolószalag hossza	320 mm
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Termék fajtája

Csiszolószalag

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Tartóhenger Ø 90×100 mm Típus AIR

568575 AIR