

**Garant****Mini csiszolószalag Ø 100×100 mm, Szemcseméret: 100****Rendelési adatok**

Rendelés száma	568558 100
GTIN	4062406297930
Árucikk kategória	51M

**Leírás****Kivitel:**

Mini csiszolószalagok Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Vlies mini csiszolószalagok átmenetek készítéséhez, szatináláshoz és finiseléshez.

Alátétfilmmel rendelkezik valamennyi hengerre történő felhelyezés érdekében.

**Felhasználás:**

Felületcsiszoló és szatináló gépeken az 568570 – 568577 sz. tartóhengerrel (furat Ø 19 mm).

Maximális fordulatszám 5000 min<sup>-1</sup>.

**Műszaki leírás**

Festék	barna
Szemcseméret	100
Csiszolószalag szélessége	100 mm
Csiszolószalag hossza	320 mm
Csiszolószalag Ø	100 mm
Kivitel	A coarse
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Termék fajtája

Csiszolószalag

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		

**Tartozék**

Tartóhenger Ø 90×100 mm Típus AIR

568575 AIR