



Nyomatékkulcs, teljesen szigetelt áttűzhető négyszöggel, Maximális nyomaték: 120Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657556 120
GTIN	4000896233397
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

Nyomatékkulcs, **1000 V-ig teljesen szigetelt EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Egykarú nyomatékkulcs, skálával beállítható, véletlenszerű elállítás elleni védelemmel. Integrált racsnit, a négyszög átfordításával **jobbos és balos meghúzás.**

Mértékegységek: Nm.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattant és ezután ismét azonnal üzemkész.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

a beállított érték $\pm 4\%$ -a.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplínia a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplíniával

L_4 = a rátűző szerszám alaplíniája

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

Az esetleges javításokat csak a HAZET szerviz központban végeztesse, mert ezt követően 10000 Voltos darabellenőrzést kell végezni a DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint!

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 Voltig. A biztonsági tartományban csak **teljesen szigetelt** szerszámok kombinálhatóak egymással.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	420 mm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kijelzés	analóg
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Visszajelzés	kioldó
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Skálaosztás, 1 osztás =	1 Nm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Súly	1440 g
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Méréstechnika	mechanikus
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Kalibrálás	O1
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	345 mm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Maximális nyomaték	120 Nm
Nyomatéktartomány	20 - 120 Nm

Elektromos szigetelés	VDE 1000 V
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonzolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs