



Csillag-villáskulcs készlet, Szerszámok száma: 19



Rendelési adatok

Rendelés száma	952508 19
GTIN	2050002041301
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952508 méret: 1 db

STAHLWILLE villáskulcs készlet 613510 sz. 19 méret (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 db

Műszaki leírás

Szélesség G-ben	10
Szélesség	250 mm
Mélység G-ben	20
Mélység	500 mm
Szerszámok száma	19
Kivitel	csavarkulcsokkal (csillag- és villáskulcsok)
Súly	1,946 kg
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm

Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	10×20
Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság	100 mm
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 15 mm	613500 15
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm	613500 8
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 18 mm	613500 18
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 17 mm	613500 17
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 6 mm	613500 6
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 21 mm	613500 21
Csillag-villáskulcs készlet Kulcsok száma 19	613510 19
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 952508	952001 952508
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613500 16
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 5,5 mm	613500 5,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	613500 13
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 24 mm	613500 24
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 19 mm	613500 19
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 20 mm	613500 20
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 11 mm	613500 11
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 14 mm	613500 14
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 12 mm	613500 12
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 7 mm	613500 7
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	613500 10
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 22 mm	613500 22
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 9 mm	613500 9