



Hajlított hatszögmkulcs / csavarhúzó készlet, Szerszámok száma: 17



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 952919 17 |
| GTIN | 4062406298234 |
| Árucikk kategória | 91A |

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952919 méret: 1 db
HOLEX hajlított hatszögmkulcs készlet 627225 sz. 9 méret: 1 db
HOLEX lapos csavarhúzó 660701 sz. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8 méret: 1–1 db
HOLEX csavarhúzó Phillips-hez, 668401 sz. 0; 1; 2 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Szerszámok száma | 17 |
| Szélesség G-ben | 8 |
| Mélység | 500 mm |
| Szélesség | 200 mm |
| Mélység G-ben | 20 |
| Kivitel | csavarhúzóval |
| Súly | 1,079 kg |
| LD45 keményhab minőség, vastagság | 30 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Fiók kitöltöttségi szintje G-ben | 8x20 |
| Termék fajtája | Keményhab betét |

Tartozék

| | |
|---|---------------|
| Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllal Kereszthorony méret 0 | 668401 0 |
| Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 7 mm | 660701 7 |
| Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 3,5 mm | 660701 3,5 |
| Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 8 mm | 660701 8 |
| Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 5,5 mm | 660701 5,5 |
| Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 952919 | 952001 952919 |
| Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllal Kereszthorony méret 1 | 668401 1 |
| Hajlított hatszögmű kulcs készletnikkelezett Kulcsok száma 9 | 627225 9 |
| Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 2,5 mm | 660701 2,5 |
| Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllal Kereszthorony méret 2 | 668401 2 |