

PRYOR

Beütőbetű készlet, 27 darabos Normál írás A – Z, &, Írasmagasság: 2mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085430 2
GTIN	5022044001206
Árucikk kategória	08W

Leírás

Kivitel:

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.

Nagy teljesítményű precíziós beütő, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.

Normál írás; tehát a beütött jel a munkadarabon közvetlenül olvasható.

Felhasználás:

Max. 1200 N/mm² szilárdságú anyagok jelöléséhez.

Alkatrész:

Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret. Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

Műszaki leírás

Szárvastagság	6,35
Írasmagasság	2 mm

Teljes hossz	63,5 mm
Termék fajtája	Kézi beütő bélyeg

Tartozék

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 2/Q mm	085431 2/Q
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 2/Y mm	085431 2/Y
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 2/A mm	085431 2/A
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 2/N mm	085431 2/N
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 2/& mm	085431 2/&
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 2/X mm	085431 2/X
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 2/H mm	085431 2/H
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 2/l mm	085431 2/l
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 2/R mm	085431 2/R
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 2/K mm	085431 2/K
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 2/M mm	085431 2/M
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 2/S mm	085431 2/S
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 2/F mm	085431 2/F
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írsmagasság / karakter 2/U mm	085431 2/U

Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 2/P mm	085431 2/P
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 2/T mm	085431 2/T
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 2/W mm	085431 2/W
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 2/L mm	085431 2/L
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 2/J mm	085431 2/J
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 2/D mm	085431 2/D
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 2/V mm	085431 2/V
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 2/G mm	085431 2/G
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 2/O mm	085431 2/O
Beütő bélyeg tartó Típus GRIP	085475 GRIP
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 2/C mm	085431 2/C
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 2/B mm	085431 2/B
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 2/Z mm	085431 2/Z
Beütőbetű – különNormál írás A – Z Írásmagasság / karakter 2/E mm	085431 2/E