




Dugókulcs készlet 3/8 col, Szerszámok száma: 37



Rendelési adatok

Rendelés száma	953748 37
GTIN	2050002043015
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét 952001 sz. 953748 méret: 1 db

STAHLWILLE 12-szög dugókulcs fej, 3/8 col 637000 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 méret: 1–1 db

STAHLWILLE 6-szög rátűzőkulcs 3/8 col 637600 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10 méret: 1–1 db

STAHLWILLE dugókulcs fej 3/8 col 637450 sz. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14 méret: 1–1 db

STAHLWILLE rátűzőkulcs 3/8 col 637560 sz. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40 méret: 1–1 db

STAHLWILLE irányváltós kerepes hajtószár 3/8 col 635000 sz. 3/8 méret: 1 db

STAHLWILLE toldószár, 635400 sz. 75; 240 méret: 1–1 db

STAHLWILLE T-hajtószár 635700 sz. 165 méret: 1 db

STAHLWILLE kardáncsukló 636200 sz. 3/8 méret: 1 db

Műszaki leírás

Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	8
Mélység	500 mm
Súly	1,962 kg

Szélesség	200 mm
Szerszámok száma	37
Kivitel	dugókulcsokkal
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8x20
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hozrövid Torx® profil TX15	637560 TX15
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hozrövid Torx® profil TX20	637560 TX20
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 16 mm	637000 16
Írányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col Típus 3/8	635000 3/8
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 6 mm	637600 6
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 13 mm	637000 13
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hozrövid Torx® profil TX10	637560 TX10
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 11 mm	637000 11
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 7 mm	637600 7
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 19 mm	637000 19
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 5 mm	637600 5
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 15 mm	637000 15
Dugókulcs fej, 3/8 col Torx®-hoz Torx® profil E14	637450 E14
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 17 mm	637000 17
Dugókulcs fej, 3/8 col Torx®-hoz Torx® profil E12	637450 E12
Dugókulcs fej, 3/8 col Torx®-hoz Torx® profil E7	637450 E7
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 18 mm	637000 18
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hozrövid Torx® profil TX40	637560 TX40
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 9 mm	637000 9

Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635400 240
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636200 3/8
Dugókulcs fej, 3/8 col Torx®-hoz Torx® profil E8	637450 E8
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 8 mm	637000 8
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX27	637560 TX27
Dugókulcs fej, 3/8 col Torx®-hoz Torx® profil E5	637450 E5
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 12 mm	637000 12
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX30	637560 TX30
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 14 mm	637000 14
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 10 mm	637000 10
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX9	637560 TX9
Rátűzőkulcs, 3/8 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX25	637560 TX25
T-hajtósár, 3/8 col Teljes hossz 165 mm	635700 165
Dugókulcs fej, 3/8 col Torx®-hoz Torx® profil E10	637450 E10
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 4 mm	637600 4
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953748	952001 953748
Dugókulcs fej, 3/8 col Torx®-hoz Torx® profil E6	637450 E6
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635400 75
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 10 mm	637600 10
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Hatszög 8 mm	637600 8