



Dugókulcs készlet 1/2 col, Szerszámok száma: 31



Rendelési adatok

Rendelés száma	953749 31
GTIN	2050002043022
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953749 méret: 1 db

STAHLWILLE 12-szög dugókulcs fej, 1/2 col 642100 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 méret: 1–1 db

STAHLWILLE 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col 643200 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret: 1–1 db

STAHLWILLE irányváltós kerepes hajtószár 1/2 col 640100 sz. 1/2 méret: 1 db

STAHLWILLE toldószár, 641000 sz. 75; 130; 255 méret: 1–1 db

STAHLWILLE T-hajtószár 641300 sz. 300 méret: 1 db

STAHLWILLE kardáncsukló 641600 sz. 1/2 méret: 1 db

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Szélesség G-ben	8
Súly	4,114 kg
Szerszámok száma	31
Mélység G-ben	20
Szélesség	200 mm

Kivitel	dugókulcsokkal
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	8×20
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság	100 mm
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 32 mm	642100 32
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641000 130
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 5 mm	643200 5
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 12 mm	642100 12
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642100 27
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643200 14
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642100 16
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642100 22
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm	642100 14
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641600 1/2
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641000 255
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 8 mm	642100 8
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642100 13
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642100 24
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642100 15
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642100 17
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643200 10
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col Típus 1/2	640100 1/2
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643200 6
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm	642100 10

12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642100 21
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953749	952001 953749
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643200 12
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 300 mm	641300 300
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642100 19
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643200 8
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 11 mm	642100 11
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641000 75
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 7 mm	643200 7
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642100 18
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 4 mm	643200 4
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642100 30