



Dugókulcs készlet 1/2 col, Szerszámok száma: 31



Rendelési adatok

Rendelés száma	953831 31
GTIN	2050002042018
Árucikk kategória	91A

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953831 méret: 1 db

STAHLWILLE irányváltós kerepes hajtószár 1/2 col 640100 sz. 1/2 méret: 1 db

STAHLWILLE toldószár 1/2 col 641000 sz. 75; 130; 255 méret: 1–1 db

STAHLWILLE T-hajtószár 1/2 col 641300 sz. 300 méret: 1 db

STAHLWILLE kardáncsukló 1/2 col 641600 sz. 1/2 méret: 1 db

STAHLWILLE 12-szög dugókulcs fej, 1/2 col 642100 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 méret: 1–1 db

STAHLWILLE 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col 643200 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

Mélység G-ben	20
Szélesség	250 mm
Mélység	500 mm
Súly	4,142 kg
Szélesség G-ben	10

Szerszámok száma	31
Kivitel	dugókulcsokkal
LD45 keményhab minőség, vastagság	30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben	10×20
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság	100 mm
Termék fajtája	Keményhab betét

Tartozék

12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 8 mm	642100 8
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm	642100 10
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642100 18
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 300 mm	641300 300
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643200 10
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641600 1/2
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642100 24
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643200 12
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642100 30
Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953831	952001 953831
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 4 mm	643200 4
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col Típus 1/2	640100 1/2
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 12 mm	642100 12
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642100 15
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642100 27
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641000 255
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 5 mm	643200 5
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642100 19

12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642100 13
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642100 17
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641000 75
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642100 21
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm	642100 14
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 7 mm	643200 7
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642100 22
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642100 16
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641000 130
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643200 6
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 11 mm	642100 11
12-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 32 mm	642100 32
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643200 14
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643200 8