



Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col, Szerszámok száma: 38



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 953829 38 |
| GTIN | 2050002042025 |
| Árucikk kategória | 91A |

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. **Antracit fedőréteg**, az alsó **szürke kontrasztszín** a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét 952001 sz. 953829 méret: 1 db

STAHLWILLE 6-szög dugókulcs 1/4 col 631000 sz. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 méret: 1–1 db

STAHLWILLE 6-szög rátűzőkulcs 1/4 col 631700 sz. 3; 4; 5 méret: 1–1 db

STAHLWILLE irányváltós kerepes hajtószár 1/4 col 632000 sz. 1/4 méret: 1 db

STAHLWILLE toldószár 1/4 col 632400 sz. 50; 150 méret: 1–1 db

STAHLWILLE nyeles hajtószár 1/4 col 632800 sz. 150 méret: 1 db

STAHLWILLE T-hajtószár 1/4 col Alloy 633000 sz. 116 méret: 1 db

STAHLWILLE kardáncsukló 1/4 col 633500 sz. 1/4 méret: 1 db

STAHLWILLE irányváltós kerepes hajtószár 1/2 col 640100 sz. 1/2 méret: 1 db

STAHLWILLE toldószár 1/2 col 641000 sz. 130; 255 méret: 1–1 db

STAHLWILLE T-hajtószár 1/2 col Alloy 641300 sz. 300 méret: 1 db

STAHLWILLE kardáncsukló 1/2 col Alloy 641600 sz. 1/2 méret: 1 db

STAHLWILLE 12-szög dugókulcs 1/2 col 642200 sz. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 méret: 1–1 db

STAHLWILLE 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col 643200 sz. 6; 8; 10; 12; 14 méret: 1–1 db

Műszaki leírás

| | |
|------------------|----|
| Szerszámok száma | 38 |
|------------------|----|

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Mélység | 500 mm |
| Szélesség G-ben | 10 |
| Súly | 3,793 kg |
| Szélesség | 250 mm |
| Mélység G-ben | 20 |
| Kivitel | dugókulcsokkal |
| LD45 keményhab minőség, vastagság | 30 mm |
| Fiók kitöltöttségi szintje G-ben | 10×20 |
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll |
| Csatlakozó négyszög | 1/2 coll |
| Termék fajtája | Keményhab betét |

Tartozék

| | |
|--|------------|
| 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm | 631000 11 |
| T-hajtószár, 1/4 col Teljes hossz 116 mm | 633000 116 |
| 6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 4 mm | 631700 4 |
| Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col Típus 1/4 | 632000 1/4 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm | 631000 5 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm | 631000 8 |
| 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm | 643200 6 |
| Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm | 641000 255 |
| 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm | 643200 10 |
| Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm | 641000 130 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm | 642200 27 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm | 642200 22 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm | 642200 18 |
| 6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 3 mm | 631700 3 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm | 631000 6 |

| | |
|---|---------------|
| 6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm | 642200 17 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm | 631000 4 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm | 631000 9 |
| 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm | 643200 8 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm | 642200 30 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm | 631000 5,5 |
| 6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 5 mm | 631700 5 |
| Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 50 mm | 632400 50 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm | 631000 10 |
| Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 300 mm | 641300 300 |
| Nyeles hajtószár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm | 632800 150 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm | 642200 19 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm | 642200 13 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm | 642200 21 |
| Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm | 632400 150 |
| 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm | 643200 12 |
| Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col Típus 1/2 | 640100 1/2 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm | 642200 24 |
| Kardáncsukló, 1/4 col Típus 1/4 | 633500 1/4 |
| 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm | 643200 14 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm | 642200 16 |
| Keményhab betét szerszámkészletekhez Hozzávaló keményhab készlet 953829 | 952001 953829 |
| Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2 | 641600 1/2 |
| 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm | 631000 7 |